



MASTER PL-T TOP 4-nastainen



MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Philipsin amalgaamitekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn laajalla lämpötila-alueella, korkean valontuoton ja tehokkuuden. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24Q-3 [GX24q-3]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	1 830 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K

Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	66 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	28,3 W
Lampun virta (nim.)	0,335 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

MASTER PL-T TOP 4-nastainen

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	29 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423326

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX
Koko tuotenimi	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC


Full EOC	871150088944770
Tilauskoodi	88944770
Tuotekoodi (12NC)	927911383069
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500889447
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500889461

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm


Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4-nastainen


Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

