



MASTER PL-T TOP 4 Pin



MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

Philips MASTER PL-T 4 Pin es una eficiente lámpara fluorescente compacta, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios y hostelería que exigen mayores niveles de iluminación. La tecnología de amalgama Philips garantiza un rendimiento óptimo en aplicaciones con una amplia gama de temperaturas y permite una potencia y niveles de eficacia sensiblemente superiores. La versión de 4 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electrónicos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Advertencias y seguridad

- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara, y también el equipo de control de HF aplicado- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	GX24Q-3 [GX24q-3]	Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Referencia de medición de flujo	Sphere	Eficacia lumínica (nominal) (mín.)	66 lm/W
Datos técnicos de la luz		Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Consumo de energía	28,3 W
Flujo luminoso	1.830 lm	Corriente de lámpara (nom.)	0,335 A
Designación de color	Blanco frío (CW)		
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38		
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38		

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Controles y regulación

Regulable	Sí
-----------	----

Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	1,4 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consumo energético kWh/1000 h	29 kWh
Número de registro EPREL	423327

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
-------------------------------	--------------------------------------------


Nombre completo del producto	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150088947870
Código de pedido	88947870
Código 12NC	927911384069
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500889478
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
Embalaje con código EAN/UPC	8711500889492

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm


Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4 Pin


Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

