



# MASTER PL-T TOP 4-nastainen



## MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Philipsin amalgaamitekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn laajalla lämpötila-alueella, korkean valontuoton ja tehokkuuden. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                    |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Kanta                             | GX24Q-3 [GX24q-3]    |
| Vuon mittauksen viitearvo         | Sphere               |
| Valaistuksen tekniset tiedot      |                      |
| Värikoodi                         | 840 [CCT of 4000K]   |
| Valovirta                         | 1 830 lm             |
| Värimerkki                        | Kylmä valkoinen (CW) |
| Kromaattisuuskordinaatti X (nim.) | 0,38                 |
| Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.) | 0,38                 |
| Vastaava värlämpötila (nim.)      | 4000 K               |


| Valotehokkuus (nimellinen) (min.) | 66 lm/W |
|-----------------------------------|---------|
| Värintoistoindeksi (CRI)          | 80      |
| Käyttö- ja sähkö tiedot           |         |
| Virrankulutus                     | 28,3 W  |
| Lampun virta (nim.)               | 0,335 A |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys   |         |
| Himmennettävä                     | Kyllä   |

# MASTER PL-T TOP 4-nastainen

| Merkinnät ja luokitukset        |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Energiatohokkuusluokka          | G                                      |
| Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin) | 1,4 mg                                 |
| Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)   | 1,4 mg                                 |
| Energiankulutus kWh/1000 h      | 29 kWh                                 |
| EPREL-rekisteröintinumero       | 423327                                 |
| Tuotetiedot                     |                                        |
| Tilaustuotteen nimi             | MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX |
| Koko tuotenimi                  | MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX |
| Full EOC                        | 871150088947870                        |


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Paikallisen koodin kuvaus            | 4923924       |
| Tilauskoodi                          | 88947870      |
| Tuotekoodi (12NC)                    | 927911384069  |
| Paikallinen koodi                    | 4923924       |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1             |
| EAN/UPC – tuote/kotelo               | 8711500889478 |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 50            |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8711500889492 |

## Mittapiirros



| Product                                | D (max) | A (max) | B (max)  | C (max)  |
|----------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX | 41 mm   | 86,7 mm | 111,0 mm | 126,7 mm |


## Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

## MASTER PL-T TOP 4-nastainen


### Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

