MASTER PL-T TOP 4 Pin

MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia ad amalgama Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni con un ampio intervallo di temperature, rendendo possibili livelli di emissione e di efficacia notevolmente superiori. La versione quadrispina è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco ""plug-in/pull-out"".

Warnings and safety

- Le caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente, posizione di funzionamento e alimentatore di controllo HF utilizzato
- Durata più breve se la lampada è soggetta ad accensioni frequenti e gli elettrodi non sono adeguatamente preriscaldati
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GX24Q-3 [GX24q-3]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	2.300 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,44
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,403
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Min)	75 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	34,5 W
Corrente lampada (Nom)	0,320 A

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	1,4 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,4 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	35 kWh
Numero di registrazione EPREL	423328

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
Nome completo prodotto	MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/ 5X10CC
Full EOC	871150056023070
Descrizione codice locale	PLTTOP32834P
Codice d'ordine	56023070
Codice materiale (12NC)	927911983069
Codice locale	PLTTOP32834P
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500560230
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
EAN/UPC - Case	8711500560254

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/ 5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.