

MASTER PL-T TOP 4-nastainen

MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Philipsin amalgaamitekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn laajalla lämpötila-alueella, korkean valontuoton ja tehokkuuden. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaite, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24Q-4 [GX24q-4]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	3 000 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K

Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	80 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80

Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	42,0 W
Lampun virta (nim.)	0,320 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


MASTER PL-T TOP 4-nastainen

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	42 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423332

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX
Koko tuotenimi	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061008970


Paikallisen koodin kuvaus	4923335
Tilauskoodi	61008970
Tuotekoodi (12NC)	927912284069
Paikallinen koodi	4923335
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500610089
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500610164

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm


Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4-nastainen


Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.