



MASTER PL-T TOP 4 stift



MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP är ett effektivt kompaktlysrör som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips amalgamteknik garanterar optimala prestanda i miljöer med varierande temperatur, vilket ger betydligt högre ljusflöde och effektivitet. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket HF-driftdon som används
- Kortare livslängd för lampan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information		Ljusutbyte (märkvärde) (min)	
Socket	GX24Q-4 [GX24q-4]	Färgåtergivningsindex	80
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Drift och elektricitet	
Ljusteknik		Effektförbrukning	42,0 W
Färgkod	840 [CCT of 4000K]	Lampström (nom)	0,320 A
Ljusflöde	3 000 lm	Styrenheter och dimring	
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Dimbar	Ja
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38		
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38		
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K		

MASTER PL-T TOP 4 stift

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	42 kWh
EPREL-registreringsnummer	423332

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/ 5X10CC


Full EOC	871150061008970
Beskrivning av lokal kod	8345222
Beställningsnummer	61008970
Materialnummer (12NC)	927912284069
Lokal kod	8345222
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500610089
Räknare – antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC – Hölje	8711500610164

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm


Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4 stift


Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

