



MASTER PL-T TOP 4 Pin



MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-T TOP jsou účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře požadující vyšší úroveň osvětlení. Amalgámová technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v širokém teplotním rozmezí použití a nabízí výrazně vyšší světelný tok a účinnost. Čtyřkolková verze je navržena pro elektronický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	GX24Q-5 [GX24q-5]
Referenční měření toku	Sphere
Světelné technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	4 000 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K

Měrný výkon (jmen.) (min.)	76 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	57,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,320 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Certifikace a použití


Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	57 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423333

Označení a balení

Objednací název produktu	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
Celý název výrobku	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/ 5X10CC

Full EOC	871150061022570
Objednací kód	61022570
Číslo materiálu (12NC)	927912483069
Místní kód	PLTTOP57830
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500610225
Číslování SAP – balení v krabici	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500610287

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm

Fotometrické údaje


Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4 Pin


Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

