



MASTER PL-T TOP 4 stift

MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP är ett effektivt kompaktlysrör som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips amalgamteknik garanterar optimala prestanda i miljöer med varierande temperatur, vilket ger betydligt högre ljusflöde och effektivitet. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GX24Q-5 [GX24q-5]
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	13000 h
LSF varm 2000tim Spec, [3t]	99 %
LSF varm 4000tim Spec, [3t]	98 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	97 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	90 %
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Ljusflöde (nom)	4300 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	3900 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (min)	76 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	82
LLMF 2 000 tim specificerat	92 %
LLMF 4 000 tim specificerat	88 %
LLMF 6 000 tim specificerat	85 %
LLMF 6 000 tim specificerat	84 %
LLMF 12 000 tim specificerat	81 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	57 W
Lampström (nom)	0,320 A
Temperatur	
Temperatur (nom)	28 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	4P [4-stifts]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A

MASTER PL-T TOP 4 stift


Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	56 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150061034870
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500610348
Beställningsnummer	61034870

E-nummer	8345226
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927912484069
Nettovikt (stycke)	101,000 g
ILCOS kod	FSM6H-57/40/1B-L/P-GX24q=5

Varning och Säkerhet

- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket HF-driftdon som används
- Kortare livslängd för lampan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Måttskiss




PL-T TOP 57W/840/4P A

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm

Fotometriska data



Ljusfärg /840



Ljusfärg /840

MASTER PL-T TOP 4 stift

Livslängd

