



MASTER PL-T Xtra 4P



MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T Xtra verfügt über eine extrem lange Lebensdauer und ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	GX24q-4	80	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Energieverbrauch	42,0 W
Lichtstrom	2.900 lm	Lampenstrom (Nom)	0,320 A
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lichtregelung und Dimmen	
Farbkoordinate X (Nom)	0,44	Dimmbar	Ja
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403	Genehmigung und Anwendung	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Energieeffizienzklasse	G
Nennlichtausbeute (nom.)	74 lm/W	Quecksilbergehalt (max.)	3 mg
		Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg

MASTER PL-T Xtra 4P


Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	42 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423337

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX
Gesamt-Produktcode	871150089746670
Bestellcode	89746670


Material-Nr. (12NC)	927912683014
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500897466
Zähler – Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8711500897480

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-T Xtra 4P

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

