



MASTER PL-T Xtra 4-nastainen



MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T Xtra on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. MASTER PL-T Xtra -lamput vähentävät käyttökustannuksia, koska niiden käyttöikä on yli kaksinkertainen verrattuna MASTER PL-T -vakiolamppuihin. Lisäksi niissä on erittäin vähän käyttöiän alussa ilmeneviä vikoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24Q-4 [GX24q-4]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	2 900 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)


Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	74 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	42,0 W

MASTER PL-T Xtra 4-nastainen

Lampun virta (nim.)	0,320 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	3 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	42 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423337
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX


Koko tuotenimi	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150089746670
Paikallisen koodin kuvaus	4922822
Tilauskoodi	89746670
Tuotekoodi (12NC)	927912683014
Paikallinen koodi	4922822
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500897466
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500897480

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-T Xtra 4-nastainen

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

