



MASTER PL-T Xtra 4 stift

MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T Xtra är ett effektivt kompakt lysrör som normalt används i allmän nedåtriktad belysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Lamporna MASTER PL-T Xtra ger dessutom betydligt lägre driftkostnader tack vare deras livslängd, som är mer än dubbelt så lång som en MASTER PL-T-standardlampa, och deras mycket låga frekvens av tidigt bortfall. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Produktdata

Allmän information		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	
Socket	GX24Q-4 [GX24q-4]	Färgåtergivningsindex (nom)	>80
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	33000 h	LLMF 2 000 tim specificerat	92 %
LSF varm 2000tim Spec, [3t]	99 %	LLMF 4 000 tim specificerat	88 %
LSF varm 4000tim Spec, [3t]	98 %	LLMF 6 000 tim specificerat	86 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	97 %	LLMF 6 000 tim specificerat	84 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	96 %	LLMF 12 000 tim specificerat	81 %
LSF varm 16000tim Spec[3t]	94 %	LLMF 16 000 tim specificerat	79 %
LSF varm 20000tim Spec[3t]	90 %	LLMF 20 000 tim specificerat	78 %
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]	Power (Rated) (Nom)	41.0 W
Ljusflöde (nom)	3200 lm	Lampström (nom)	0,320 A
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	3050 lm	Temperatur	
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Temperatur (nom)	28 °C
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K		

MASTER PL-T Xtra 4 stift


Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Sockelinformation	4P [4-stifts]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	45 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150089746670

Beställningsproduktnamn	MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500897466
Beställningsnummer	89746670
E-nummer	8345266
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927912683014
Nettovikt (stycke)	83,000 g
ILCOS kod	FSMH-42/30/1B-L/P-GX24q=4

Varning och Säkerhet

- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket HF-driftodon som används
- Kortare livslängd för lampan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Måttskiss




PL-T Xtra 42W/830/4P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

Fotometriska data



Ljutfärg /830



Ljutfärg /830

MASTER PL-T Xtra 4 stift

Livslängd

