



MASTER PL-T Xtra 4 Pin



MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T Xtra er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere lysnivåer. Lyskildene i MASTER PL-T Xtra-serien har dessuten betraktelig lavere totale driftskostnader takket være den lange levetiden (over dobbelt så lang som for en standard MASTER PL-T-lyskilde) og den lave forekomsten av tidlige feil. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GX24q-4
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	3 000 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)

Kromatisk koordinat X (nom)	0,38
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	74 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	42,0 W

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

lyskildestrøm (nom.)	0,320 A
----------------------	---------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	3 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	42 kWh
EPREL-registreringsnummer	423338

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX
----------------------------	---


Fullstendig produktnavn	MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150089749770
Lokal kodebeskrivelse	3820868
Bestillingskode	927912684014
Materialenr. (12NC)	927912684014
Lokal bestillingskode	3820868
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500897497
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500897510

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

