



MASTER PL-T 2-nastainen



MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain elektromagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24D-2 [GX24d-2]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	10 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	1 150 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44

Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	67 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	18,0 W
Lampun virta (nim.)	0,225 A

MASTER PL-T 2-nastainen

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	18 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423339

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX
---------------------	------------------------------------


Koko tuotenimi	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061050870
Paikallisen koodin kuvaus	4923310
Tilauskoodi	61050870
Tuotekoodi (12NC)	927914383071
Paikallinen koodi	4923310
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500610508
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500610591

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	71,8 mm	96,0 mm	119,2 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 2-nastainen

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

