



MASTER PL-T 2-Pin



MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	GX24D-2 [GX24d-2]	80	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Drift og elektronikk	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10 000 time(r)	Effektforbruk	18,0 W
Teknisk belysning		lyskildestrøm (nom.)	0,225 A
Fargekode	830 [CCT of 3000K]	Kontroller og dimming	
Lysytelse	1 150 lm	Kan dimmes	Nei
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Godkjenning og bruksområde	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44	Energieffektivitetsklasse	G
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,4 mg
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)	67 lm/W		

MASTER PL-T 2-Pin

Energiforbruk kWh/1000 t	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	423339
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX
Fullstendig produktnavn	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061050870
Lokal kodebeskrivelse	3820801
Bestillingskode	61050870


Materialenr. (12NC)	927914383071
Lokal bestillingskode	3820801
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500610508
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500610591

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	71,8 mm	96,0 mm	119,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 2-Pin

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

