MASTER PL-T 2P

MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst
- Dimmen ist nicht möglich
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GX24D-2 [GX24d-2]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	1'150 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.38
Farbkoordinate Y (nom.)	0.38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Bemessungslichtausbeute (min.)	67 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	18.0 W
Lampenstrom (Nom)	0.225 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	1.4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	1.4 mg

MASTER PL-T 2P

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	18 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423340

Material-Nr. (12NC)	927914384071
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500610614
Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8711500610751

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC
Gesamt-Produktcode	871150061061470
Bestellcode	61061470

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	71.8 mm	96.0 mm	119.2 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 2P

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.