



MASTER PL-T 4P



MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T er et effektivt, kompakt lysstofrør, der som regel bruges i almen downlightbelysning i butikker, på hoteller og på kontorer, hvor der kræves større lysniveauer. Den originale Philips-broteknologi garanterer en perfekt belysning i applikationen, hvilket resulterer i bedre belysning og højere virkningsgrad end den bøjede teknologi. Den tobenede version er designet til brug på elektroniske forkoblinger og fås med plug-in/pull-out-sokkel.

Advarsler og sikkerhed

- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur, driftspositionen og en anvendt højfrekvent kontrolforkobling
- Lyskildens levetid reduceres ved hyppig tænding og slukning samt utilstrækkeligt forvarmede elektroder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GX24Q-2 [GX24q-2]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	1.150 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (min.)	67 lm/W


Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og el	
Strømforbrug	18,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,225 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	1,4 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,4 mg

MASTER PL-T 4P

Energiforbrug kWh/1000 t.	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	423342
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
Det fulde produkt navn	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/ 5X10CC
Full EOC	871150061076870
Beskrivelse af lokal kode	2055405179


Ordrekode	61076870
Materialenr. (12NC)	927914483071
Lokal ordrekode	2055405179
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500610768
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8711500610966

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 4P

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

