

MASTER PL-T 2-nastainen

MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain elektromagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24D-3 [GX24d-3]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	10 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	1 800 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	66 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80

Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	26,9 W
Lampun virta (nim.)	0,335 A

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


MASTER PL-T 2-nastainen

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	27 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423344


Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX
Koko tuotenimi	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061102470
Paikallisen koodin kuvaus	4923316
Tilauskoodi	61102470
Tuotekoodi (12NC)	927914583071
Paikallinen koodi	4923316
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500611024
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500611109

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm


Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 2-nastainen


Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.