

MASTER PL-T 4-nastainen

MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaite, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24Q-3 [GX24q-3]

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	1 800 lm
Värimerkki	Hehkulamppu, valkoinen
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	66 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82

Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	24,0 W
Lampun virta (nim.)	0,300 A

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


MASTER PL-T 4-nastainen

Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	29 kWh

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX
Koko tuotenimi	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150055993770
Paikallisen koodin kuvaus	4923318


Tilauskoodi	55993770
Tuotekoodi (12NC)	927914682771
Paikallinen koodi	4923318
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500559937
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500272171

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm


Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4-nastainen


Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.