



MASTER PL-T 4 Pinos

MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC

A MASTER PL-T é uma lâmpada fluorescente compacta eficiente, normalmente utilizada em iluminação descendente geral para aplicações de revenda, hotelaria e escritório que exigem níveis de iluminação mais elevados. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. A versão de 4 pinos destina-se à utilização com controlo electrónico e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Avisos e Segurança

- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada, bem como pelo mecanismo de controlo HF aplicado
- A duração das lâmpadas é mais curta quando a comutação é frequente e quando os eléctrodos não são bem pré-aquecidos
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Funcionamento e características eléctricas	
Casquilho	GX24Q-3 [GX24q-3]	Consumo de Energia	24,0 W
		Corrente de lâmpada (Nom.)	0,300 A
Caraterísticas técnicas da luz		Controlos e regulação	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]	Regulável	Sim
Fluxo Luminoso	1.800 lm		
Designação da cor	Branco incandescente	Aprovação e aplicação	
Temperatura de cor correlacionada	2700 K	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,4 mg
Eficiência luminosa (nominal) (Min.)	66 lm/W	Consumo de energia kWh/1000 h	29 kWh
Color rendering index (CRI)	82		


MASTER PL-T 4 Pinos

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX
Nome do produto completo	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC
Código do produto completo	871150055993770
Código de encomenda	55993770
N.º material (12NC)	927914682771


Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500559937
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
EAN/UPC – Caso	8711500272171

Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4 Pinos

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

