



MASTER PL-T 4 Pin



MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-T jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	GX24Q-3 [GX24q-3]	80	
Referenční měření toku	Sphere		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Spotřeba energie	27,2 W
Světelný tok	1 800 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,300 A
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)		
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44	Řízení a stmívání	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403	Stmívatelné	Ano
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K		
Měrný výkon (jmen.) (min.)	66 lm/W	Certifikace a použití	
		Třída energetické účinnosti	G
		Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
		Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg

MASTER PL-T 4 Pin

Spotřeba energie kWh/1000 h	28 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423347
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
Celý název výrobku	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061120870
Objednací kód	61120870


Číslo materiálu (12NC)	927914683071
Místní kód	PLT26834P
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500611208
Číslování SAP – balení v krabici	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500611246

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4 Pin

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

