PHILIPS

Lighting



MASTER PL-T 4-nastainen

G A↑G

MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaite, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24Q-3 [GX24q-3]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	1 800 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403

Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	66 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80

Käyttö- ja sähkötiedot	
Virrankulutus	27,2 W
Lampun virta (nim.)	0,300 A

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


MASTER PL-T 4-nastainen

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	28 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423347


Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX
Koko tuotenimi	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061120870
Paikallisen koodin kuvaus	4923319
Tilauskoodi	61120870
Tuotekoodi (12NC)	927914683071
Paikallinen koodi	4923319
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500611208
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500611246

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm


Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4-nastainen


Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.