



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC

A MASTER PL-T egy magas hatásfokú, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál a magas fénykibocsátást igénylő kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlításos technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 4 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektronikus szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	GX24Q-3 [GX24q-3]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig, előmelegítés (névleges)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %
Technikai adatok	
Színkód	840 [4000 K korrelált színhőmérséklet]
Fényáram (névleges)	1800 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	1725 lm
Színmegjelölés	Fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (minimum)	66 lm/W
Színvisszaadási index (névleges)	82
LLMF 2000 óra névleges	92 %
LLMF 4000 óra névleges	88 %

LLMF 6000 óra névleges	86 %
LLMF 8000 óra névleges	84 %
LLMF 12000 óra névleges	81 %
Működtetés és elektronika	
Teljesítmény (névleges)	24.0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,300 A
Hőmérséklet	
Tervezési hőmérséklet (névleges)	28 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	igen
Mechanika és tokozás	
A foglalati adatai	4P
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	A
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg


MASTER PL-T 4 Pin

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	29 kWh
Termékadatok	
Teljes termékkód	871150061125370
A termék megrendelési neve	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - termék	8711500611253
Rendelési kód	61125370

Local Code	MASTER PL-T 26W
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	50
Anyagszám (12NC)	927914684071
Nettó tömeg (darab)	64,000 g
ILCOS Code	FSM-26/40/1B-E-GX24q=3

Figyelmeztetések és biztonság

Méretezett rajza




PL-T 26W/840/4P M


Product

MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

Fotometriai adatok




Fényszín /840




Fényszín /840

MASTER PL-T 4 Pin

Élettartam



LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

