



MASTER PL-T 4-nastainen



MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24Q-4 [GX24q-4]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	3 100 lm
Värimerkki	Hehkulamppu, valkoinen
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,463
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42


Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	74 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	42,0 W
Lampun virta (nim.)	0,320 A

MASTER PL-T 4-nastainen

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	42 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423352
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX


Koko tuotenimi	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150056002570
Paikallisen koodin kuvaus	4923324
Tilauskoodi	56002570
Tuotekoodi (12NC)	927914882771
Paikallinen koodi	4923324
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500560025
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500272195

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4-nastainen

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX

