



MASTER PL-T 4 Broches

MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GX24Q-4 [GX24q-4]
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Flux lumineux (nom.)	3200 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	3050 lm
Couleur	Blanc incandescent
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	74 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82

Dépréciation à 2000 h	92 %
LLMF 4000 h Rated	88 %
Dépréciation à 5000 h	86 %
LLMF 8000 h Rated	84 %
LLMF 12000 h Rated	81 %

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	41.0 W
Courant lampe (nom.)	0,320 A

Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	28 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui

MASTER PL-T 4 Broches

Matériaux et finitions

Informations sur le culot	4P
---------------------------	----

Normes et recommandations

Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	45 kWh


Données logistiques

Code de produit complet	871150056002570
Désignation Produit	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/ 5X10BOX

Code barre produit (EAN)	8711500560025
Code de commande	56002570
Local Code	PLT42W8274P
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	50
Code industriel (12NC)	927914882771
Poids net (pièce)	83,000 g
ILCOS Code	FSMH-42/27/1B-L/P-GX24q=4

Mises en garde et sécurité

Schéma dimensionnel




PL-T 42W/827/4P M


Product

MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX

Données photométriques




Couleur /827



Couleur /827

MASTER PL-T 4 Broches

Durée de vie



LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

