




MASTER PL-T 4 Pin



MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC

A MASTER PL-T egy magas hatásfokú, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál a magas fénykibocsátást igénylő kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlítós technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 4 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektronikus szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás szabályozó szerelvény is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolás és a nem megfelelően előmelegített elektródok a fénycső élettartamának csökkenéséhez vezethetnek.
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ		Színvisszaadási index (CRI)	
Fejelés - foglalat	GX24Q-4 [GX24q-4]	80	
Fényárammérés referencia	Sphere	Működtetés és elektronika	
Technikai adatok		Teljesítményfelvétel	42,0 W
Színkód	827 [CCT of 2700K]	Fényforrás árama (névleges)	0,320 A
Fényáram	3 100 lm	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Színmegjelölés	Hagyományos fehér	Szabályozható	Igen
Színérték X koordinátája (névleges)	0,463	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,42	Energiahatékonysági osztály	G
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K	Higanytartalom (Hg) (maximum)	1,4 mg
Fényhasznosítás (névleges) (minimum)	74 lm/W		

MASTER PL-T 4 Pin


Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	42 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423352

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX
Teljes terméknev	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150056002570


Rendelési kód	56002570
Cikkszám (12NC)	927914882771
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500560025
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500272195

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 4 Pin

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX

