



MASTER PL-T 4 Pin



MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-T jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	GX24Q-4 [GX24q-4]
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	3 100 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (min.)	74 lm/W


Index podání barev (CRI)	80
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	42,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,320 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg

MASTER PL-T 4 Pin

Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423354
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Celý název výrobku	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061137670
Objednací kód	61137670


Číslo materiálu (12NC)	927914884071
Místní kód	PLT42844P
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500611376
Číslování SAP – balení v krabici	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500611390

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 4 Pin

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

