



MASTER PL-T 4 Pin



MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-T is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden zoals de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX24Q-4 [GX24q-4]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	3.100 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K


Lichtrendement (nom.) (min.)	74 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	42,0 W
Lampstroom (nom.)	0,320 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

MASTER PL-T 4 Pin

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	1,4 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	42 kWh
EPREL-registratienummer	423354
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX
Volledige productnaam	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC


Full EOC	871150061137670
Bestelcode	61137670
Materiaalnr. (12NC)	927914884071
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500611376
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8711500611390

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 4 Pin

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

