



MASTER PL-T 4-nastainen



MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24Q-5 [GX24q-5]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	4 000 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403


Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	75 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	54,0 W
Lampun virta (nim.)	0,325 A

MASTER PL-T 4-nastainen

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	54 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423355
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10BOX


Koko tuotenimi	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061140670
Paikallisen koodin kuvaus	4923328
Tilauskoodi	61140670
Tuotekoodi (12NC)	927914983071
Paikallinen koodi	4923328
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500611406
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500611420

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm


Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4-nastainen

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

