



MASTER PL-T 4 Pin



MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-T jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	GX24Q-5 [GX24q-5]	80	
Referenční měření toku	Sphere		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Spotřeba energie	54,0 W
Světelný tok	4 000 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,325 A
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)		
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38		
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38		
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K		
Měrný výkon (jmen.) (min.)	75 lm/W		
		Řízení a stmívání	
		Stmívatelné	Ano
		Certifikace a použití	
		Třída energetické účinnosti	G
		Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
		Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg

MASTER PL-T 4 Pin

Spotřeba energie kWh/1000 h	54 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423356
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Celý název výrobku	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061145170
Objednací kód	61145170


Číslo materiálu (12NC)	927914984071
Místní kód	PLT57844P
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500611451
Číslování SAP – balení v krabici	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500611499

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 4 Pin

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX

