



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25

MASTER TL-D Super 80 ger mer lumen per watt samt bättre färgåtergivning än TL-D-standardfärger. Den har dessutom ett lägre kvicksilverinnehåll. Ljuskällan kan användas i befintliga TL-D-armaturer.

Produktdata

Allmän information

Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	12000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h
LSF 2 000 tim specificerat	99 %
LSF 4 000 tim specificerat	99 %
LSF 6 000 tim specificerat	99 %
LSF 8 000 tim specificerat	99 %
LSF 12 000 tim specificerat	89 %
LSF 16 000 tim specificerat	33 %
LSF 20 000 tim specificerat	2 %

Ljusteknik

Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Ljusflöde (nom)	1350 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1350 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	75 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	>80

LLMF 2 000 tim specificerat	96 %
LLMF 4 000 tim specificerat	95 %
LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LLMF 12 000 tim specificerat	92 %
LLMF 16 000 tim specificerat	91 %
LLMF 20 000 tim specificerat	90 %

Drift och elektricitet

Power (Rated) (Nom)	18 W
Lampström (nom)	0,360 A

Temperatur

Temperatur (nom)	25 °C
------------------	-------

Styrenheter och dimming

Dimbara	Ja
---------	----

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,0 mg

MASTER TL-D Super 80


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	22 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150061012640
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Super 80 18W/840
	UNP/25
EAN/UPC – Produkt	8711500610126
Beställningsnummer	61012640

E-nummer	8343693
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	927920084069
Nettovikt (stycke)	71,000 g
ILCOS kod	FD-18/40/1B-E-G13

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.



Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D 18W/840

Fotometriska data



Ljutfärg /840

Ljutfärg /840

MASTER TL-D Super 80

Livslängd

