PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Super 80

G A↑G

MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare şi o redare a culorii mai bună în comparaţie cu culorile TL-D standard. În plus, are un conţinut redus de mercur. Lampa poate funcţiona în corpurile de iluminat TL-D existente.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiţi încăperea timp de 30 de minute şi eliminaţi bucăţile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneţi bucăţile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predaţi punga la unităţile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiţi un aspirator.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referinţă de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viaţă până la eşec de 50% (nom.)	15.000 ore

Date tehnice lumină	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Flux luminos	1.300 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Coordonată cromatică X (nom.)	0,313
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,337
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	68 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Funcţionare şi sistem electric	
Consum de curent	18,2 W
Curent lampă (nom.)	0,360 A

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Sistem mecanic şi carcasă	
Formă bec	T8

Aprobare şi aplicaţie	
Clasă de eficienţă energetică	G
Conţinut de mercur (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consum de energie kWh/1000 h	19 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423367


Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25
Numele complet al produsului	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Full EOC	871150063177040
Cod de comandă	63177040
Număr material (12NC)	927920086544
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500631770


Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500631787

Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.