



MASTER TL-D Secura



MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25

Esta lâmpada TL-D possui um revestimento de protecção que mantém o vidro e os componentes da lâmpada unidos em caso de quebra accidental. A lâmpada é facilmente identificável através de anéis azuis numa extremidade. As áreas de aplicação são todos os locais onde os fragmentos de vidro podem perturbar as operações e podem ter impacto na segurança dos produtos e das pessoas, como, por exemplo, na indústria alimentar e de bebidas. A lâmpada possui um revestimento em Surlyn que bloqueia a luz UV. Em conformidade com as regras HACCP.

Avisos e Segurança

- Não adequado para luminárias fechadas (conforme indicado pelos dois anéis azuis)
- Utilização recomendada em combinação com sistema de controlo de lâmpada de paragem automática
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	72 lm/W	
Referência de medição de fluxo	Sphere	Color rendering index (CRI)	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15.000 h	80	
Caraterísticas técnicas da luz		Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Consumo de Energia	18,2 W
Fluxo Luminoso	1.300 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	0,360 A
Designação da cor	Branco frio (CW)	Controlos e regulação	
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38	Regulável	Sim
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38		
Temperatura de cor correlacionada	4000 K		

MASTER TL-D Secura

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T8
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,7 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	19 kWh
Número de registo EPREL	423368
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25


Nome do produto completo	MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25
Código do produto completo	871150064010940
Código de encomenda	64010940
N.º material (12NC)	927920484076
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500640109
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500640116

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25


MASTER TL-D Secura

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25

