



# MASTER TL-D Super 80

## MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Viață până la defectare 10% (nom.)	12000 h
Viață până la defectare 50% (nom.)	15000 h
Viață până la defectare 50% preîncălzire (nom.)	20000 h
SSF 2000h nominal, ciclu 3h	99 %
SSF 4000h nominal, ciclu 3h	97 %
SSF 6000h nominal, ciclu 3h	96 %
SSF 8000h nominal, ciclu 3h	95 %
LSF 12000h nominal, ciclu 3h	89 %
LSF 16000h nominal, ciclu 3h	33 %
LSF 20000h nominal, ciclu 3h	2 %
Light Technical	
Cod culoare	827 [ CCT de 2700 K ]
Flux luminos (nom.)	2400 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	2400 lm
Denumirea culorii	Alb incandescent
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	80 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	>80

LLMF 2000h Rated, horiz.	96 %
LLMF 4000h nominal, oriz.	95 %
LLMF 6000h nominal, oriz.	94 %
LLMF 8000h nominal, oriz.	93 %
LLMF 12000h nominal, oriz.	92 %
LLMF 16000h nominal, oriz.	91 %
LLMF 20000h nominal, oriz.	90 %

Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	30.0 W
Curent lampă (nom.)	0,360 A

Temperature	
Temperatură de proiectare (nom.)	25 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	2,0 mg

# MASTER TL-D Super 80


Consum de energie kWh/1000 h	36 kWh
<b>Product Data</b>	
Cod complet produs	871150063180040
Nume comandă produs	MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25
EAN/UPC - Produs	8711500631800
Cod de comandă	63180040

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	25
Material nr. (12NC)	927920582723
Greutate netă (bucată)	103,600 g
ILCOS Code	FD-30/27/1B-E-G13

## Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.



## Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

## TL-D 30W/827

## Date fotometrice



## Culoare lumina /827

## Culoare lumina /827

# MASTER TL-D Super 80

## Durată de viață

