PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D zářivky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	2 400 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80 lm/W
Index podání barev (CRI)	82

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	30,2 W
Proud zdroje (jmen.)	0,360 A

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]


Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	31 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423372

MASTER TL-D Super 80

Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25
Celý název výrobku	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25
Full EOC	871150063183140
Objednací kód	63183140
Číslo materiálu (12NC)	927920583023


Místní kód	TLD3083
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500631831
Číslování SAP – balení v krabičce	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500631848

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm


Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80


Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.