



# MASTER TL-D Super 80

## MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D žárovky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Žárovky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 12000h jm. 3h cykl	89 %
zfz syst 16000h jm. 3h cykl	33 %
zfz syst 20000h jm. 3h cykl	2 %
Light Technical	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	3350 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3350 lm
Barevné konstrukce	Žárovkové světlo
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	93 lm/W

Index barevného podání (jmen.)	>80
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,440 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A


# MASTER TL-D Super 80

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871150063192340
Objednací název produktu	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25
EAN/UPC – výrobek	8711500631923
Objednací kód	63192340

Local Code	TLD36827
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927921082723
Celková hmotnost (kus)	135,000 g
ILCOS Code	FD-36/27/1B-E-G13

## Varování a bezpečnost



## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

### TL-D 36W/827

## Fotometrické údaje



### Barva světla /827

### Barva světla /827

# MASTER TL-D Super 80

## Životnost



LDLE\_TL-D8\_0001-Life expectancy diagram

