



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super80 -lampulla on hyvä valotehokkuus ja värintoistoindeksi. Lisäksi lampussa on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii TL-D-valaisimiin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Lampun virta (nim.)		0,440 A	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Ohjausjärjestelmät ja himmennys			
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere	Himmennettävä	Kyllä		
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia	Mekaaniset tiedot ja runko			
Valaistuksen tekniset tiedot		Mekaaniset tiedot ja runko			
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]	Hehkulampun muoto	T8		
Valovirta	3 350 lm	Merkinnät ja luokitukset			
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)	Energiatehokkuusluokka	G		
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg		
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38	Energiankulutus kWh/1000 h	37 kWh		
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K	EPREL-rekisteröintinumero	423383		
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	93 lm/W	Tuotetiedot			
Värintoistoindeksi (CRI)	80	Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25		
Käyttö- ja sähkö tiedot		Koko tuotenimi	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25		
Virrankulutus	36,8 W	Full EOC	871150063201240		

MASTER TL-D Super 80

Paikallisen koodin kuvaus	4920440
Tilaukoodi	927921084023
Tuotekoodi (12NC)	927921084023
Paikallinen koodi	4920440
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1


EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500632012
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25
EAN/UPC – laatikko	8711500632029

Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

