



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	15.000 ore

Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	3.350 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	93 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	36,8 W

Curent lampă (nom.)	0,440 A
---------------------	---------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T8

Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consum de energie kWh/1000 h	37 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423383

Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25
Numele complet al produsului	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25


MASTER TL-D Super 80

Full EOC	871150063201240
Cod de comandă	63201240
Număr material (12NC)	927921084023
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produx/Cutie	8711500632012


Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500632029

Cote

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm




Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

