



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Energieverbrauch	36,8 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0,440 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	3.350 lm		
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate X (Nom)	0,38	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Genehmigung und Anwendung	
Nennlichtausbeute (nom.)	93 lm/W	Energieeffizienzklasse	G
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
		Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh
		EPREL Registrierungsnummer	423384

MASTER TL-D Super 80

Produktdaten


Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25
Gesamt-Produktcode	871150061018840
Bestellcode	61018840
Material-Nr. (12NC)	927921084069

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500610188
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500632494

Abmessungsskizzen


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25

