PHILIPS

Lighting



# MASTER TL-D Super 80

G A↑G

## MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D zářivky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

| Obecné informace | |
|---|---|
| **Patice krytky** | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| **Referenční měření toku** | Sphere |
| **Životnost do 50 % poruch (jmen.)** | 15 000 h |

| Světelně technické | |
|---|---|
| **Kód barvy** | 865 [CCT of 6500K] |
| **Světelný tok** | 3 200 lm |
| **Barevné konstrukce** | Studené denní světlo |
| **Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X** | 0,313 |
| **Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y** | 0,337 |
| **Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti** | 6500 K |
| **Měrný výkon (jmen.) (nom.)** | 84 lm/W |
| **Index podání barev (CRI)** | 80 |

| Provozní a elektrické | |
|---|---|
| **Spotřeba energie** | 36,8 W |
| **Proud zdroje (jmen.)** | 0,440 A |

| Řízení a stmívání | |
|---|---|
| **Stmívatelné** | Ano |

| Mechanické a materiály | |
|---|---|
| **Tvar žárovky** | T8 |


| Certifikace a použití | |
|---|---|
| **Třída energetické účinnosti** | G |
| **Obsah rtuti (Hg) (jmen.)** | 1,7 mg |
| **Spotřeba energie kWh/1000 h** | 37 kWh |
| **Registrační číslo databáze EPREL** | 423386 |

# MASTER TL-D Super 80

| Označení a balení | |
|---|---|
| **Objednací název produktu** | MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 |
| **Celý název výrobku** | MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 |
| **Full EOC** | 871150063207440 |
| **Objednací kód** | 63207440 |
| **Číslo materiálu (12NC)** | 927921086544 |
| **Místní kód** | TLD3686 |


| | |
|---|---|
| **Číslování SAP – počet v balení** | 1 |
| **EAN/UPC – výrobek/pouzdro** | 8711500632074 |
| **Číslování SAP – balení v krabičce** | 25 |
| **Pouzdro – EAN/UPC** | 8711500632081 |

## Rozměrové výkresy





| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 | 28 mm | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |

## Fotometrické údaje





**Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25**

## Životnost





**Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25**




**Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25**

# MASTER TL-D Super 80

## Životnost




**Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25**

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.