



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

### Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date

| Informații generale                        |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Baza elementului de fixare                 | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Referință de măsurare a fluxului           | Sphere                          |
| Durată de viață până la eșec de 50% (nom.) | 15.000 ore                      |
| Date tehnice lumină                        |                                 |
| Cod culoare                                | 865 [CCT of 6500K]              |
| Flux luminos                               | 3.200 lm                        |
| Denumirea culorii                          | Lumină naturală rece            |
| Coordonată cromatică X (nom.)              | 0,313                           |
| Coordonată cromatică Y (nom.)              | 0,337                           |
| Temperatură de culoare corelată (nom.)     | 6500 K                          |
| Randament luminos (nominal) (nom.)         | 84 lm/W                         |
| Indice de redare a culorilor (IRC)         | 80                              |
| Funcționare și sistem electric             |                                 |
| Consum de curent                           | 36,8 W                          |

| Curent lampă (nom.)                                   | 0,440 A                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase |                                     |
| Cu reglarea intensității luminoase                    | Da                                  |
| Sistem mecanic și carcasă                             |                                     |
| Formă bec                                             | T8                                  |
| Aprobare și aplicație                                 |                                     |
| Clasă de eficiență energetică                         | G                                   |
| Conținut de mercur (Hg) (nom.)                        | 1,7 mg                              |
| Consum de energie kWh/1000 h                          | 37 kWh                              |
| Număr de înregistrare EPREL                           | 423386                              |
| Date despre produs                                    |                                     |
| Nume comandă produs                                   | MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 |
| Numele complet al produsului                          | MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 |

# MASTER TL-D Super 80

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                             | 871150063207440 |
| Cod de comandă                       | 63207440        |
| Număr material (12NC)                | 927921086544    |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1               |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8711500632074   |


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 25            |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8711500632081 |

## Cote




| Product                                | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|----------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D Super 80<br>36W/865 1SL/25 | 28 mm   | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |

## Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

## Durață de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

# MASTER TL-D Super 80

## Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

