



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako žárovky MASTER TL-D Super 80 za současné nižší spotřeby energie. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a pracoviště zdravotní péče.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Proud zdroje (jmen.)	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,448 A	
Referenční měření toku	Sphere	Řízení a stmívání	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h	Stmívatelné	Ano
Světelně technické		Mechanické a materiály	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Tvar žárovky	T8
Světelný tok	2 650 lm	Certifikace a použití	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Třída energetické účinnosti	G
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403	Spotřeba energie kWh/1000 h	33 kWh
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Registrační číslo databáze EPREL	423387
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W	Označení a balení	
Index podání barev (CRI)	82	Objednávací název produktu	MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25
Provozní a elektrické		Celý název výrobku	MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25
Spotřeba energie	32,4 W	Full EOC	871150026458940

MASTER TL-D Eco

Objednací kód	26458940
Číslo materiálu (12NC)	927921183023
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500264589


Číslování SAP – balení v krabičce	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500264596

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25

Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25

