



# MASTER TL-D Eco

## MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25

MASTER TL-D Eco erbjuder samma ljusflöde som MASTER TL-D Super 80, men den förbrukar mindre energi tack vare ett särskilt lyspulver och speciell gasfyllning. Användningsområden inkluderar skolor, kontor, myndighetsbyggnader och hälso- och sjukvårdsmiljöer.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	12000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h
LSF 2 000 tim specificerat	99 %
LSF 4 000 tim specificerat	99 %
LSF 6 000 tim specificerat	99 %
LSF 8 000 tim specificerat	99 %
LSF 12 000 tim specificerat	89 %
LSF 16 000 tim specificerat	33 %
LSF 20 000 tim specificerat	2 %
Ljusteknik	
Färgkod	830 [ CCT av 3 000 K]
Ljusflöde (nom)	3000 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	2650 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	82 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	>80
LLMF 2 000 tim specificerat	96 %
LLMF 4 000 tim specificerat	95 %

LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LLMF 12 000 tim specificerat	92 %
LLMF 16 000 tim specificerat	91 %
LLMF 20 000 tim specificerat	90 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	32.2 W
Lampström (nom)	0,448 A
Temperatur	
Temperatur (nom)	30 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	Grön [ Grön sockel]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,0 mg


# MASTER TL-D Eco

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	39 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871150026458940
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25
EAN/UPC – Produkt	8711500264589
Beställningsnummer	26458940

E-nummer	8343600
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	927921183023
Nettovikt (stycke)	135,000 g
ILCOS kod	FD-32/30/1B-E-G13-26/1200

## Varning och Säkerhet


### Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

### TL-D Eco 32W/830

## Fotometriska data



### Ljusfärg /830




### Ljusfärg /830

# MASTER TL-D Eco

## Livslängd



LDLE\_TL-D8ECO\_0001-Life expectancy diagram



LDLM\_TL-D8ECO\_0001-Lumen maintenance diagram

