PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Eco

G A↑G

MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako zářivky MASTER TL-D Super 80 za současné nižší spotřeby energie. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a pracoviště zdravotní péče.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	2 650 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W
Index podání barev (CRI)	82

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	32,4 W
Proud zdroje (jmen.)	0,448 A

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T8

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	33 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423388


Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25
Celý název výrobku	MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25
Full EOC	871150026462640

MASTER TL-D Eco

Objednací kód	26462640
Číslo materiálu (12NC)	927921184023
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500264626


Číslování SAP – balení v krabičce	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500264633

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.