



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25

MASTER TL-D Eco-Lampen mit 26 mm Röhrendurchmesser bieten den gleichen Lichtstrom wie die MASTER TL-D Super 80-Lampe, bei weniger Energieverbrauch durch den Einsatz spezifischen Phosphors und spezieller Gasfüllung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	2'650 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.38
Farbkoordinate Y (nom.)	0.38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	82 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	32.4 W


Lampenstrom (Nom)	0.448 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1.7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	33 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423388
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150026462640

MASTER TL-D Eco

Bestellcode	26462640
Material-Nr. (12NC)	927921184023
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500264626


Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500264633

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/840	28 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm
SLV/25					

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

