



MASTER TL-D Secura

MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25

Tyto zářivky TL-D jsou vybaveny ochrannou vrstvou zachycující sklo a další komponenty zářivky pohromadě v případě náhodného rozbití výrobku. Zářivky jsou snadno identifikovatelné pomocí modrého kroužku na jednom konci. Oblastmi použití jsou veškerá místa, kde může dojít k narušení provozu roztržitěním zářivky a dopadu na bezpečnost výrobků a osob – například v potravinářském a nápojovém průmyslu. Zářivky jsou opatřeny teflonovou vrstvou. Vyhovují požadavkům předpisů HACCP.

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	89 lm/W
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h	Index barevného podání (jmen.)	85
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	zz systému 2000h jmen.	96 %
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h	zz systému 4000h jmen.	95 %
zř syst 2000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 6000h jmen.	94 %
zř syst 4000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 8000h jmen.	93 %
zř syst 6000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 12000h jmen.	92 %
zř syst 8000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 16000h jmen.	91 %
zř syst 12000h jm. 3h cykl	89 %	zz systému 20000h jmen.	90 %
zř syst 16000h jm. 3h cykl	33 %		
zř syst 20000h jm. 3h cykl	2 %		
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Světelný tok (jmen.)	3200 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3200 lm		
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)		
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K		
Controls and Dimming			
		Regulovatelné	Ano

MASTER TL-D Secura

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh

UV


Koeficient poškození D/fc (jmen.)	0,13
-----------------------------------	------

Product Data

Úplný kód výrobku	871150064014740
Objednávací název produktu	MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25


EAN/UPC – výrobek	8711500640147
Objednávací kód	64014740
Local Code	TLD3684SEC
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927921484076
Celková hmotnost (kus)	195,500 g
ILCOS Code	FD-36/40/1B-E-G13

Rozměrové výkresy




TL-D 36W/840 Secura

Fotometrické údaje





Barva světla typu Secura /840




Barva světla typu Secura /840

Životnost



LDLE_TL-D8SE_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8SE_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8SE_0001-Lumen maintenance diagram

