

MASTER TL-D Secura

MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25

Această lampă TL-D are un înveliș care protejează sticla și componentele lămpii în caz de spargere accidentală. Lampa este ușor de identificat după inelele albastre de la unul dintre capete. Zonele de aplicație sunt toate locurile în care cioburile de sticlă pot împiedica funcţionarea şi pot avea un impact asupra siguranței produselor şi a oamenilor, de exemplu în industria alimentară și a băuturilor. Lampa are un strat de protecție Surlyn care blochează lumina UV. Aceasta respectă reglementările HACCP.

Warnings and safety

- Nu sunt adecvate pentru corpuri de iluminat închise (după cum indică cele două inele albastre)
- Utilizare recomandată în combinație cu un sistem de control al lămpii cu oprire automată
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referinţă de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viaţă până la eşec de 50% (nom.)	15.000 ore

Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	3.250 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	89 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Funcţionare și sistem electric	
Consum de curent	36,8 W
Curent lampă (nom.)	0,440 A

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T8


MASTER TL-D Secura

Aprobare și aplicație	
Clasă de eficienţă energetică	G
Conţinut de mercur (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consum de energie kWh/1000 h	37 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423390

Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25
Numele complet al produsului	MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25


Full EOC	871150064014740
Cod de comandă	64014740
Număr material (12NC)	927921484076
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500640147
Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500640154

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm


Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

MASTER TL-D Secura


Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.