



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D SUPER 80 58W/830 UNP/25

MASTER TL-D Super 80 ger mer lumen per watt samt bättre färgåtergivning än TL-D-standardfärger. Den har dessutom ett lägre kvicksilverinnehåll. Ljuskällan kan användas i befintliga TL-D-armaturer.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	12000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h
LSF-klassad 2 000 tim	99 %
LSF-klassad 4 000 tim	99 %
LSF-klassad 6 000 tim	99 %
LSF-klassad 8 000 tim	99 %
LSF-klassad 12 000 tim	89 %
LSF-klassad 16 000 tim	33 %
LSF-klassad 20 000 tim	2 %
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Ljusflöde (nom)	5240 lm


Ljusflöde (märkvärde) (nom)	5240 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	>80
LLMF-klassad 2 000 tim	96 %
LLMF-klassad 4 000 tim	95 %
LLMF-klassad 6 000 tim	94 %
LLMF-klassad 8 000 tim	93 %
LLMF-klassad 12 000 tim	92 %
LLMF-klassad 16 000 tim	91 %
LLMF-klassad 20 000 tim	90 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Lampström (nom)	0,670 A

MASTER TL-D Super 80

Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8 [26 mm (T8)]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	68 kWh

Produktdata	
Fullständig produktkod	871150061019540
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25
EAN/UPC – Produkt	8711500610195
Beställningsnummer	61019540
Lokal kod	8343759
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	927922083069
Nettovikt (stycke)	167,000 g
ILCOS-kod	FD-58/30/1B-E-G13



Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D 58W/830

Fotometriska data



Ljulfärg /830

Ljulfärg /830

MASTER TL-D Super 80

Livslängd



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

