



# MASTER TL-D Super 80 long. especiais



## MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

A lâmpada MASTER TL-D Super 80 oferece mais lúmens por Watt e uma melhor composição de cores do que as lâmpadas TL-D standard. Além disso, tem um teor mais baixo de mercúrio. A lâmpada pode funcionar em luminárias TL-D existentes.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

| Informações gerais                       |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Casquilho                                | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Referência de medição de fluxo           | Sphere                          |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.)       | 15.000 h                        |
| Caraterísticas técnicas da luz           |                                 |
| Código da cor                            | 865 [CCT of 6500K]              |
| Fluxo Luminoso                           | 5.000 lm                        |
| Designação da cor                        | Luz natural fria                |
| Coordenada X de cromaticidade (Nom.)     | 0,313                           |
| Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)     | 0,337                           |
| Temperatura de cor correlacionada        | 6500 K                          |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)     | 81 lm/W                         |
| Color rendering index (CRI)              | 80                              |
| Funcionamento e caraterísticas elétricas |                                 |
| Consumo de Energia                       | 59,4 W                          |

| Corrente de lâmpada (Nom.)                | 0,670 A                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Controlos e regulação                     |                                     |
| Regulável                                 | Sim                                 |
| Características mecânicas e compartimento |                                     |
| Formato da lâmpada                        | T8                                  |
| Aprovação e aplicação                     |                                     |
| Classe de Eficiência Energética           | G                                   |
| Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)          | 1,7 mg                              |
| Consumo de energia kWh/1000 h             | 60 kWh                              |
| Número de registo EPREL                   | 423401                              |
| Dados do produto                          |                                     |
| Nome de produto da encomenda              | MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 |
| Nome do produto completo                  | MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 |

# MASTER TL-D Super 80 long. especiais

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Código do produto completo           | 871150063225840 |
| Código de encomenda                  | 63225840        |
| N.º material (12NC)                  | 927922086544    |
| Código de encomenda local            | 70249           |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1               |


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8711500632258 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 25            |
| EAN/UPC – Caso                            | 8711500632265 |

## Desenho dimensional




| Product                                | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|----------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D Super 80<br>58W/865 1SL/25 | 28 mm   | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |

## Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 long. especiais

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

