



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

MASTER TL-D Eco erbjuder samma ljusflöde som MASTER TL-D Super 80, men den förbrukar mindre energi tack vare ett särskilt lyspulver och speciell gasfyllning. Användningsområden inkluderar skolor, kontor, myndighetsbyggnader och hälso- och sjukvårdsmiljöer.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	12000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h
LSF 2 000 tim specificerat	99 %
LSF 4 000 tim specificerat	99 %
LSF 6 000 tim specificerat	99 %
LSF 8 000 tim specificerat	99 %
LSF 12 000 tim specificerat	89 %
LSF 16 000 tim specificerat	33 %
LSF 20 000 tim specificerat	2 %
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Ljusflöde (nom)	4800 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	4550 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	89 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	>80
LLMF 2 000 tim specificerat	96 %
LLMF 4 000 tim specificerat	95 %

LLMF 6 000 tim specificerat	94 %
LLMF 6 000 tim specificerat	93 %
LLMF 12 000 tim specificerat	92 %
LLMF 16 000 tim specificerat	91 %
LLMF 20 000 tim specificerat	90 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	51.4 W
Lampström (nom)	0,700 A
Temperatur	
Temperatur (nom)	30 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	Grön [Grön sockel]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,0 mg


MASTER TL-D Eco

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	60 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150026470140
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25
EAN/UPC – Produkt	8711500264701
Beställningsnummer	26470140
E-nummer	8343606

Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	927922184023
Nettovikt (stycke)	167,000 g
ILCOS kod	FD-51/40/1B-E-G13-26/1200

Varning och Säkerhet


Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D Eco 51W/840

Fotometriska data



Ljusfärg /840


Ljusfärg /840

MASTER TL-D Eco

Livslängd



LDLE_TL-D8ECO_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8ECO_0001-Lumen maintenance diagram

