



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D žárovky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Žárovky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	1 000 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67 lm/W
Index podání barev (CRI)	82


Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	15,5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,340 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423407

MASTER TL-D Super 80

Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25
Celý název výrobku	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25
Full EOC	871150070279140
Objednací kód	70279140
Číslo materiálu (12NC)	927922283014


Místní kód	TLD1583
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500702791
Číslování SAP – balení v krabici	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500722270

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25

